

Garant**KNUX vendeskærsplade, middel bearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 160410L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2936 160410L
GTIN	4067263094531
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,65 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	1 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Indhold	251038 HB7130-2
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2936 160410L