



Plaquette SNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG2450 120408
GTIN	4067263093107
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Sommaire	251224 HB7020-2
Nombre de changements/dents	8
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2450 120408