

Garant**VBGT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HU7310, Størrelse: 160408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3829 160408
GTIN	4067263098461
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Belægning	ubelagt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	261234 HU7310
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,55 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGT 160408
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	2

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Tolerance	G
Type	HU7310
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3829 160408