

**Garant**

### Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 110204



#### Données de commande

N° commande	GG3546 110204
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Tolérance	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 mm/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	3
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Type d'outils	HM
Application principale	M
Sommaire	260982 HB7120-1
Quantité	30

## Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3546 110204