

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca WNMG, obróbka zgrubna, 30 sztuk, HB7010-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2492 080412
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zawartość	252210 HB7010-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 415 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	6

Karta danych

promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2492 080412