

Garant

Plaquettes de tronçonnage droite, HB9035, Largeur de gorge w: 2mm



Données de commande

N° commande	273520 2
GTIN	4062406531287
Classe d'article	21J

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Largeur de gorge w	2 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,25 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,1 mm/tr
Technologie de revêtement	PVD
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB9035

Fiche technique

Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	droite
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		