


Garant**Fordelspakning GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC, 5 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2291 4,5
GTIN	4067263091738
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstra kort skær af hensyn til maksimal stabilitet. **Skaftlængde iht. DIN** til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.

Spar efterslibekomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.

Som nr. 202291.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	50 mm
Skaftform	HB
Indhold	5
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Antal tænder Z	3
Skærlængde L _c	8 mm

Skær-Ø D _c	4,5 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	30 grader
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,025 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,028 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Skaft-Ø D _s	6 mm
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	290 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	50 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	85 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

GARANT Master Steel HM-mini-fræserHPC Ø e8 DC 4,5 mm	202289 4,5
GARANT Master Steel HM-mini-fræserHPC Ø e8 DC 4,5 mm	202291 4,5