

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7035-2, Størrelse: 09T308****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2412 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 320 mm/min
Indhold	250152 HB7035-2
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P

Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Antal stk.	50
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2412 09T308