


**Voordeelsverpakking VHM-frees, 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2242 16
GTIN	4062406199081
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

Als nr. 202242.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	e8
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Aantal tanden Z	3
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,09 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijlengte L _c	48 mm
Spiraelhoek	45 graden
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,065 mm

Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 16 mm	202242 16
-------------------------	-----------

