



Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HBT020, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3932 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Contenido	260088 HBT020
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm

Hoja de datos

Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3932 120404