


**Garant****Pack promotionnel Forets courts à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG1115 10,2   |
| GTIN             | 4069515044622 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

Alésages précis grâce à la **grande précision de concentricité** et au **profil de goujure spécial**.  
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

**Comme 113265.**

**Avantage(s):**

**Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4×D)** sur machines CN et automatiques.

**Recommandation(s):**

**Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Description technique**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Norme                                        | DIN 1897   |
| Longueur totale L                            | 89 mm      |
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,09 mm/tr |
| Sommaire                                     | 10         |
| Nombre de dents Z                            | 2          |
| Ø nom. D <sub>c</sub>                        | 10,2 mm    |

## Fiche technique

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Longueur des goujures $L_c$                      | 43 mm              |
| Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$ | 27,7 mm            |
| Queue                                            | Queue cylindrique  |
| Ø queue $D_s$                                    | 10,2 mm            |
| Angle de pointe                                  | 118 degré          |
| Tolérance Ø nominal                              | h8                 |
| Revêtement                                       | TiAlN              |
| Type d'outils                                    | HSS E              |
| Arrosage interne                                 | non                |
| Bague de couleur                                 | Vert               |
| Type de produit                                  | Forets hélicoïdaux |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | $V_c$    | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Alu Plastiques                 | moyennement adaptée | 75 m/min | N        |
| Alu (à copeaux courts)         | moyennement adaptée | 65 m/min | N        |
| Alu > 10% Si                   | moyennement adaptée | 60 m/min | N        |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 50 m/min | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 40 m/min | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 35 m/min | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 16 m/min | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 17 m/min | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | moyennement adaptée | 13 m/min | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | moyennement adaptée | 8 m/min  | S        |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             | 40 m/min | K        |
| CuZn                           | adaptée             | 50 m/min | N        |
| Uni                            | adaptée             |          |          |
| Huile                          | adaptée             |          |          |
| av. arrosage max.              | adaptée             |          |          |

## #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG1115 10,2

---