



Plaquita de corte DCGT acabado 50 unidades, HU7315-1, Tamaño: 11T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3812 11T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaqüita de corte	DCGT 11T304
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\min}$	0,05 mm
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Contenido	260359 HU7315-1
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 mm/min
Recubrimiento	Sin revestimiento
Cantidad	50
Profundidad de corte $a_{p\max}$	0,2 mm
Aplicación principal	N

Hoja de datos

Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	G
Clase	HU7315-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3812 11T304