

Garant

Inserto XNEX 080608 (formato convenienza), HB7635



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Classe articolo	GGN

Descrizione

Per:

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

Contenuto:

50 × 215188 INOX

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Descrizione tecnica

Contenuto	50
Avanzamento f_z per dente	0,13 mm
Codice ISO Inserto	XNEX080608
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\text{ max}}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG2139-INOX>