


Garant

Inserto SCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3533 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	260742 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p max.	3,25 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3533 09T304