

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2906 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Contenido	250152 HB7120-1
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3:25 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM

Cantidad	30
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2906 09T308