

Garant**SNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7140-2, Størrelse: 120412****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2946 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Antal stk.	30
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Indhold	251226 HB7140-2

Antal skift/skær	8
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2946 120412