

Garant

Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3551 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260982 HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3551 110204