



Skrubbslipskiva PREMIUM***, skiv-Ø×skivbredd: 230X8mm



Beställningsdata

Ordernummer	560250 230X8
GTIN	9003170054294
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiv grovslipskiva för **stål**. **Mycket lång utslitningstid** vid hög slipeffekt.

Fe-, S- och Cl-halt > 0,1%. **Inte lämplig för rostfritt stål,**

- **Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.**
- **Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)**
- **Slipvinkel 20° till 30°**
- **Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.**

Specifikation:

A30S-BFX.

Teknisk beskrivning

skivbredd	8 mm
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹

hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	230 mm
Slipmedlets beteckning	A
Specifikation	A30S-BFX
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		