

Garant

Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 11T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG3817 11T308
GTIN	4067263098041
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	N
Radio angular	0,8 mm
Contenido	260464 HU7310
Profundidad de corte _{p máx.}	2,75 mm
Cantidad	50
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T308
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Velocidad de corte v _c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte a _p	0,1 - 4 mm

Hoja de datos

Recubrimiento	Sin revestimiento
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3817 11T308