

Garant

**Płytki skrawające TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 16T308**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3544 16T308
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	260958 HB7130-2
liczba sztuk	50
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	3
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Karta danych

promień naroża	0,8 mm
powłoka	powlekane
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3544 16T308