

**Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HBT020, Réf.: 160608****Données de commande**

N° commande	GG3905 160608
GTIN	4067263092780
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250220 HBT020
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Prof. coupe a_p	1,8 - 6 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Type d'outils	HM
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	5,5 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Quantité	50
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PR
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3905 160608
