



Mecaniciens-zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen, totale lengte: 110mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	724200 110
GTIN	4003773029649
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding. Met openingsveer. Met slanke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Ingelegd scharnier zonder speling.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	110 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1,2 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	3 mm
met inschakelbare openingsveer	nee
met openingsveer	ja
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding

Gegevensblad

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Snijdende tang