

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 09T304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3534 09T304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Cuprins	260762 HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Fișă de date

Număr de bucăți	30
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3534 09T304