



Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3831 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160408
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	261374 HU315-1
Beschichtung	unbeschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 mm/min
Hauptanwendung	N
Stückzahl	30

Datenblatt

Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3831 160408