




Voordeelsverpakking HOLEX Clever Tap machinetap



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5256 M6
GTIN	4067263135227
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 135255.

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Draadspoed	1 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadafmeting	M6
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	15 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	6 mm
Draadsoort	M
Schroefdraad-Ø	6 mm

Kerngat-Ø	5 mm
Inhoud	5"
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	Clever Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P

Olie	geschikt
------	----------

nat maximaal	geschikt
--------------	----------

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG5256-M6>