

Garant

Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3559 110304
GTIN	4067263096993
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a _p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a _p max	1,75 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a _p min	0,25 mm
Inhalt	261224 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schneidstoff	HM

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Toleranz	M
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3559 110304