



### Plaquette TCMT pour finition 30 pièces, HBT020, Taille: 16T304



#### Données de commande

N° commande	GG3944 16T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	3
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4 mm
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Revêtement	TiCN
Sommaire	260968 HBT020
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 330 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P

## Fiche technique

Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3944 16T304