

**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 18X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130500 18X1,5
GTIN	4067263036401
Razred artikla	12G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Navoj je brušen iz celega dela in ima brušene proste ploskve.

Tehnični opis

Standard	DIN 2181
Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Vrsta navoja	MF
Ø navoja	18 mm
Ø držala D _s	14 mm
Ø osnovne izvrtine	16,5 mm
4-kotno držalo □	11 mm

Podatkovni list

Velikost navoja	M18×1,5
Globine navoja	36 mm
Korak navoja	1,5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		

