



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3547 110202
GTIN	4067263096856
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	260980 HB7130-2
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Toleranz	M

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3547 110202