

Garant**DCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7020-2, Størrelse: 070202****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2817 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,15 mm
Indhold	260351 HB7020-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 400 mm/min
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o

Datablad

Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Antal stk.	50
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	SS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2817 070202