



Vorteilspack Eckfräser 90°, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 215803 16/2.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
$\varnothing D_3$	13 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,32 Grad
Gesamtlänge L _{ges}	85 mm
Auskraglänge L ₁	37 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Datenblatt

Rampinglänge L für α_{\max}	10,85 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Schneiden-Ø D _c	16 mm
Inhalt	5 St.
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräswerwendung	Eckfräsen
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Eckfräser

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2123-16/2>