

Garant

Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG2418 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 290 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Sommaire	250322 HB7035-2
Application principale	P
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Fiche technique

Code ISO plaque	CNMG 120408
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2418 120408