

Garant**SCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7035-2, Méret: 09T304**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2838 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 290 mm/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Darabszám	50
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Tartalom	260762 HB7035-2
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304

Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2838 09T304