

Garant

Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3539 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p\max}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero pezzi	50
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Contenuto	260766 HB7140-2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3539 120408