



Vorteilspack Wendeschneidplatte XNMX 080608, HBM020, HBM020



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2105 ST1400
GTIN	4062406198244
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Passend für:

GARANT Eckfräser Nr. 215101 und HOLEX Eckfräser Nr. 215102.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Typ	ST1400
Plattenstärke S	6.35 mm
Inhalt	50
Sorte	HBM020
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		