



DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HBT020, Maat: 070204



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3939 070204
GTIN	4067263095507
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Inhoud	260500 HBT020
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal	50
Soort	HBT020
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3939 070204