

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265009 32/09
GTIN	4069515024570
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	32 mm
ISO-Code Halter	A32X SCLCR/L09
Unterlegplattenschraube	269013 8
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Unterlegplatte	269005 17
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	288 mm
Mittenversatz L_3	22 mm
Norm	Werksnorm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Auskraglänge L_1	192 mm

Serie	Master Mute
L _{min}	192 mm
Anschlussgewinde	G1/2
Einsatzart	links
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265009-32/09>