

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2827 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Inhalt	260748 HB7010-2
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2827 120404