



Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120412



Datos de pedido

Número de pedido	GG2915 120412
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Contenido	250324 HB7120-1
Radio angular	1,2 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p mín.	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Código ISO plaqita de corte	CNMG 120412
Profundidad de corte a_p máx.	4:25 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	M
Material de corte	HM

Hoja de datos

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2915 120412