

**Garant**

### Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 120408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2811 120408
GTIN	4067263095262
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Contenuto	260160 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Profondità di taglio $a_p$ max.	4,25 mm
Impiego principale	P

## Scheda tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 350 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2811 120408