



Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3811 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Schnitttiefe a_p max	1,75 mm
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070202
Schnitttiefe a_p min	0,15 mm
Inhalt	260351 HB7315-1
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Toleranz	G

Datenblatt

Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3811 070202