



Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HBT130, Dim.: 150604



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3963 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Rivestimento	TiCN
Contenuto	250668 HBT130
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 150604

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3963 150604