

Garant**Univerzális nagyoló csiszolótárcsa, kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5010 230X7/50
GTIN	4067263135487
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

- A szemcsézet, a kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
- Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27-es, 28-as, 29-es alak)
- Csiszolási szög 20° – 30°
- Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

Univerzális felhasználáshoz INOX, acél és öntvény anyagokon. Az 560010 sz.-nak felel meg.

Specifikáció:

28-A30R-BFX.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	230 mm
Tárcsaszélesség	7 mm
Tartalom	50

Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Nagyoló csiszolótárcsaUniverzális Tárcsa Ø×tárcsa
vastagság 230X7 mm

560010 230X7