

Garant

Plaquette DNMG pour ébauche 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 150612



Données de commande

N° commande	GG2931 150612
GTIN	4067263094418
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Sommaire	250864 HB7130-2
Classement finition/ébauche	ébauche
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Quantité	30
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Rayon d'angle	1,2 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2931 150612