

Garant

Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2801 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Contenuto	260058 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2801 09T304