

Garant**Exzenter-Spannklemme, Gewinde M: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	370001 M10
GTIN	4045197782373
Artikelklasse	31O

Beschreibung**Ausführung:**

- **6-kant-Stahlscheibe mit Stahl-Exzenter-Schraube.**
- **Spannen von beliebig geformten Werkstücken.**
- **6 verschiedene Geometrien an den Spannflächen: 1. Prisma mit 150° Öffnungswinkel 2. Längsgerillt 3. Stufe glatt 4. Geriffelt 5. Glatt 6. Beschichtet glatt.**
- **Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.**

Ausführung Werbetext:

- **Spannen von beliebig geformten Werkstücken.**
- **6 verschiedene Geometrien an den Spannflächen.**

Verwendung:

Geeignet für Roh- und Fertigteilspannung.

Hinweis:

Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 wird benötigt!

Technische Beschreibung

Gewinde M	M10
Innensechskantscheibe SW ₁	7 mm

Scheibenhöhe H	10 mm
Gewindelänge L	9 mm
Exzenterweg S ₁	1,6 mm
Maß A	12,7 mm
Sechskantscheibe SW	25 mm
Spannkraft	9 kN
maximales Anzugsmoment	28 Nm
Produktart	Exzenter-Spannklemme