



Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HBT020, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3933 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Aplicación principal	P
Contenido	260088 HBT020
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	4,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm

Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Recubrimiento	TiCN
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3933 120404