



Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 120416



Données de commande

N° commande	GG2908 120416
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Sommaire	250162 HB7140-2
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Quantité	30
Rayon d'angle	1,6 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	1,05 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Tolérance	M
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2908 120416