

Garant

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 070202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2822 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,15 mm
Contenido	260449 HB7010-2
Código ISO plaqüita de corte	DCMT 070202
Profundidad de corte $p_{\max.}$	1,75 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2822 070202