

**Garant****Disco per troncatura in inox, EXTRA SOTTILE (formato convenienza)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5272 115/200
GTIN	4067263136941
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**Modello speciale per **inox**.

Nuova **esecuzione ad alte prestazioni** realizzata con la tecnologia più avanzata, vantaggiosa in termini di produttività e con un'ottima sensazione di taglio. **Maggiore potenza di taglio** grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava, durata straordinaria, **comportamento di imbocco migliorato**.

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura **rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo**. **Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave**. Come n. art. 563272.

**Specifiche:****A60R-BF.****Descrizione tecnica**

Per spessori materiale	3 - 5 mm
Ø Disco	115 mm
Larghezza disco	1 mm
Contenuto	200
Ø Foro	22,23 mm

Descrizione della forma	diritto
Specifiche tecniche	A60R-BF
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	Raggio grado
Ottimizzato per il materiale	INOX
Macchina di propulsione	Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

563272 115

Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA  
SOTTILE, INOX Ø Disco 115 mm